

## NOVATECH

ЕТУ 100x25-Ø20 HL14

EAN 4031582318852



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атриція               | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту                     | Novatech                              |
| Тип                                | Колесо                                |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 210 kg                                |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год      | 170 kg                                |
| Електропровідність                 | Ні                                    |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                                    |
| Статичний Вантажопідйомність       | 420 kg                                |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                                |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                                 |
| Загальна вага                      | 0,48 kg                               |

## КОЛЕСО

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Матеріал тіла           | Сталь, залізо                            |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Відлитий                     |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник (RS/2RS) |
| Колір Колесо            | медово-жовтий (RAL1005)                  |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем                  |
| Діаметр                 | 100 mm                                   |
| Протектор               | 25 mm                                    |
| Діаметр отвору Вісь     | 20 mm                                    |
| Довжина хаба            | 14 mm                                    |
| Ширина тіла             | 25 mm                                    |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                          |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D                          |

