INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ELASTECH

UFR 125x40-Ø12

EAN 4031582324662



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Elastech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	250 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	500 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,42 kg

ROUE

Tread hardness	souple
Corps de roue	Polyamide
Bandage	Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulements rouleaux
Couleur de la roue	Gris argenté (RAL7001)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44,2 mm
Largeur du corps de roue	40 mm
Dureté du bandage (A)	63 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

UFR 125x40-Ø12

EAN 4031582324662

Numéro de commande 00031363

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH