

NOVATECH

ITP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582070309

Numéro de commande 00801297



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Aluminium
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	540 kg
Capacité de charge à 6 km/h	430 kg
Statique Capacité de charge	1080 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0,64 kg

NOVATECH

ITP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582070309

Numéro de commande 00801297



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

