

**ZETA**

4688IFP250P63

EAN 4031582366099

Номер замовлення 00837724



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

**ЕФЕКТИВНІСТЬ**

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●●●

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

**ОСНОВНІ АТРИБУТИ**

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту                     | Zeta                                  |
| Тип корпусу                        | Фіксований Колісна опора              |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 500 kg                                |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год      | 400 kg                                |
| Статичний Вантажопідйомність       | 1000 kg                               |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                |
| Діапазон температур (максимальний) | 85 °C                                 |
| Загальна висота                    | 290 mm                                |
| Загальна ширина                    | 117 mm                                |
| Загальна вага                      | 4,048 kg                              |

**КОЛЕСО**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Матеріал тіла           | Алюміній                                      |
| Матеріал протектору     | Еластична шина, без маркування, вулканізована |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник               |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою                            |
| Колір Колесо            | Сірий / не маркування                         |
| Захист різьби           | Без різьби                                    |
| Діаметр                 | 250 mm  |
| Протектор               | 50 mm   |
| Ширина тіла             | 50 mm   |
| Твердість Протектор (A) | 67 Прибережна A                               |

**КРОНШТЕЙН**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Матеріал   | Сталевий лист, дуже важкий |
| Виля Форма | Широка Підсилений          |
| Колір      | Пасивований блакитним      |

**ВСТАНОВЛЕННЯ**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 137 mm              |
| Ширина тарілки                            | 117 mm              |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 75 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm               |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 75 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 105 mm              |
| Діаметр отвору планшета                   | 11 mm               |

# ZETA

4688IFP250P63

EAN 4031582366099

Номер замовлення 00837724



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

