

# ALPHA

3470UER160P63

EAN 4031582304367

Номер замовлення 00037577



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●●○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту                     | Alpha                                 |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора              |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 300 kg                                |
| Статичний Вантажопідйомність       | 600 kg                                |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C                                 |
| Загальна висота                    | 200 mm                                |
| Загальна ширина                    | 96 mm                                 |
| Загальна вага                      | 2,152 kg                              |

## КОЛЕСО

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід                             |
|                         | м'який                               |
| Матеріал протектору     | Еластична шина, чорна, вулканізована |
| Носіння                 | Роликовий підшипник                  |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою                   |
| Колір Колесо            | Срібно-сірий (RAL7001)               |
| Захист різьби           | Без різьби                           |
| Діаметр                 | 160 mm                               |
| Протектор               | 46 mm                                |
| Ширина тіла             | 46 mm                                |
| Твердість Протектор (A) | 63 Прибережна A                      |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Матеріал            | Сталевий лист, важкий |
| Вила Форма          | Широка                |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони    |
| Колір               | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув)        | 55 mm                 |
| Радіус повороту     | 135 mm                |
| Поворотне з'єднання | 270 mm                |
| Діаметр ковпачка    | 96 mm                 |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|   |                     |
|---|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 137 mm              |
| Ширина тарілки                            | 105 mm              |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 75 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm               |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 75 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 105 mm              |
| Діаметр отвору планшета                   | 11 mm               |

# ALPHA

3470UER160P63

EAN 4031582304367

Номер замовлення 00037577



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

