

ZETA

4681TOO160P63

EAN 4031582308020

Номер замовлення 00830075



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●○○○○

Атриція ●●●●●

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Zeta
Тип	Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	800 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	640 kg
Статичний Вантажопідйомність	1600 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	200 mm
Загальна вага	3,064 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , важкий
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання
Вісь	Пригвинчено гайкою
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	160 mm
Протектор	50 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, дуже важкий
Вила Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Офсет (Зсув)	55 mm
Поворотне з'єднання	230 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	105 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

ZETA

4681TOO160P63

EAN 4031582308020

Номер замовлення 00830075



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

