INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ELASTECH

UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582323405



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Tread hardness	souple
Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Pneu élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulements rouleaux
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Diamètre du trou de l'Axe	12 mm
Longueur de moyeu	44.4 mm
Largeur du corps	40 mm
Dureté du Bandage (A)	63 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●●○
Attrition	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	250 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	500 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0.15 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582323405

Numéro de commande 00030734

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH