

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Numărul de comandă 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ●
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Duratech
Tip de carcasă	Roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h	900 kg
Capacitate de încărcare statică	1800 kg
Interval de temperatură (minim)	-40 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	0,547 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	82 mm
Benză de rulare	88 mm
Diametrul găurii Axă	20 mm
Lungime butuc	90 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D
Tip rulment	6204ZV

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Numărul de comandă 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

