

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Numărul de comandă 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●●

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●●

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Duratech

Tip Roată

Capacitate de încărcare la 3 km/h 900 kg

Capacitate de încărcare statică 1800 kg

Interval de temperatură (minim) -40 °C

Interval de temperatură (maxim) 80 °C

Greutate totală 0,547 kg

ROATĂ

Material pentru corp Poliamidă , grea

Material al benzii de rulare Identic cu corp Roată

Lagăr Rulment cu bile de precizie

Protecție pentru filet Fără protecție pentru filet

Diametru 82 mm

Benză de rulare 88 mm

Diametrul găurii Axă 20 mm

Lungime butuc 90 mm

Duritatea benzii de Benză de rulare (D) 75 malul D

Tip rulment 6204ZV

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Numărul de comandă 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

