

AGILA

2477XSP125R07-Ø24-27

EAN 4031582344349



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila
Korpuse tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	✓
Statiskā kravnesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	163 mm

RITENIS

Korpuse materiāls	Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	32 mm
Protektora cietība (D)	40 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes
Ofsets	41 mm
Pagrieziena rādiuss	131 mm
Grozāms savienojums	262 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Sintētiskais paplašinātājs, apaļš
Paplašinātāja stiprinājums (minimālais)	24 mm
Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais)	27 mm
Ieteikums	Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.

AGILA

2477XSP125R07-Ø24-27

EAN 4031582344349



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

