

## LUMINA

A520POI042L51-8 CHROME/9011

EAN 4031582317268

Objednávací číslo 00072826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Název produktu              | Lumina                   |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko           |
| Standardní                  | EN12528 – Nábytková kola |
| Nosnost 3 km/h              | 30 kg                    |
| Statický Nosnost            | 60 kg                    |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                   |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                    |
| Celková výška               | 49 mm                    |
| Celková šířka               | 38 mm                    |
| Celková hmotnost            | 0,026 kg                 |

## KOLO

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Materiál těla      | Polyprpylen                   |
| Materiál běhounu   | Identické s tělem Kolo        |
| Ložisko            | Ložisko s distanční trubičkou |
| Šroub              | Ozubené                       |
| Barva Běhoun       | Grafitově černá (RAL9011)     |
| Barva Kolo         | Grafitově černá (RAL9011)     |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra                   |
| Průměr             | 42 mm                         |
| Šířka Běhoun       | 6 mm                          |
| Šířka těla         | 6 mm                          |
| Tvrdost Běhoun (D) | 65 Shore D                    |

## UCHYCENÍ

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Materiál       | Polyprpylen                                       |
| Tvar Vidlice   | Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou |
| Otočné ložisko | Přírubový čep, otočný                             |
| Offset         | 16 mm                                             |
| Radius otočení | 39 mm                                             |
| Otočné rušení  | 78 mm                                             |

## MONTÁŽ

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Typ montáže          | slepá díra pro armaturu B10 |
| Průměr otvoru Matice | 8 mm                        |

# LUMINA

A520POI042L51-8 CHROME/9011

EAN 4031582317268  
Objednáací číslo 00072826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

