

## LUMINA

A523YGI050B10-11X20/10D38 9011/9011

EAN 4031582341959

Bestelnummer 00075214



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Behuizingstype	Wielen met Lastafhankelijke rem
Draagvermogen bij 3 km/h	40 kg
Elektrisch geleidend	✓
Statisch draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	61 mm
Totale breedte	55 mm
Totaal gewicht	0,111 kg

## WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Loopvlak	Grafietzwart (RAL9011)
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	8 mm
Diameter Asgat	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	8 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

## BEHUIZING

Materiaal	Polypropyleen
Vork Vorm	Dubbele Wiel Behuizing, gesloten, met koepel
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Kleur	Grafietzwart (RAL9011)
Offset	20 mm
Zwenk radius	52 mm
Draaicirkel	104 mm
Diameter koepel	38 mm

## FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met grijpring, met kraag
Diameter stift	11 mm
Lengte stift	20 mm

# LUMINA

A523YGI050B10-11X20/10D38 9011/9011

EAN 4031582341959  
Bestelnummer 00075214



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

