

# AGILA TWIN

2977PIO075P50

EAN 4031582362312



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | Agila twin                      |
| Type                         | Zwenkwiel met dubbele rem       |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 80 kg                           |
| Elektrisch geleidend         | Nee                             |
| Roestvrij                    | Nee                             |
| Statisch Draagvermogen       | 160 kg                          |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                           |
| Totale hoogte                | 102 mm                          |
| Totaal gewicht               | 0,7 kg                          |

## VORK

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, medium      |
| Vork Vorm                  | Dubbele vorkwiel        |
| Zwenklager                 | Dubbele kogeldraaikrans |
| Offset                     | 31,4 mm                 |
| Zwenk radius               | 99 mm                   |
| Uitzwenking                | 198 mm                  |

## WIEL

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polypropyleen                  |
| Materiaal loopvlak            | Massief rubber, niet-markerend |
| Lager                         | Glijlager                      |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes             |
| Diameter                      | 75 mm                          |
| Breedte Loopvlak              | 25 mm                          |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 80 Shore A                     |

## BEVESTIGING

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                       | 77 mm              |
| Breedte plaat                      | 67 mm              |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal)  | 56 mm              |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 61,5 mm            |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 46,5 mm            |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 51,5 mm            |
| Diameter bevestigingsgat           | 8,5 mm             |

# AGILA TWIN

2977PIO075P50

EAN 4031582362312



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

