

DURATECH

UOC 125x40-Ø8,3 HL45 T/G-9011



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil
Roată	Alb natural
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	40 mm
Diametrul găurii Axă	8,3 mm
Lungime butuc	45 mm
Lățimea corpului	40 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Duratech
Emisia de CO2 (categoria 3)	3.12
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	300 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Da
Capacitate de încărcare statică	600 kg
Interval de temperatură (minim)	-25 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	0,35 kg

DURATECH

UOC 125x40-Ø8,3 HL45 T/G-9011



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desene ale produsului

