INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

STYLEA

5925UJI075L51-11 DM20x43ALU

EAN 4031582336009



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Stylea
Type	Roulette pivotante à blocage de roue
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	100 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	89 mm
Largeur totale	54 mm
Poids	0,16 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Tige pivotante
Déport	38 mm
Rayon d'encombrement	87 mm
Diamètre d'encombrement	174 mm
Diamètre du dôme	20 mm

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	8 mm
Largeur du corps de roue	8 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5925UJI075L51-11 DM20x43ALU

EAN 4031582336009

Numéro de commande 00078589

Dessins du produit

