

ALPHA STAINLESS

8470XSC100P30-13

EAN 4031582381603



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ● ●

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha stainless
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	200 kg
Elektrovadītspējīga	Jā
Nerūsējošais	Jā
Statiskā kravnesība	400 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	128 mm
Kopējais platums	75 mm
Kopējais svars	0,73 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Nerūsējošais tērauds, smags
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Nerūsējošais tērauds
Ofsets	41 mm
Pagrieziena rādiuss	91 mm
Grozāms savienojums	182 mm
Kupola diametrs	75 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliāmīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Gūltnis	Cuscinetto a sfera di precisione, Inossidabile
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (līdzīgi RAL7001)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	100 mm
Protektora platums	36 mm
Korpusa platums	36 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs	13 mm

ALPHA STAINLESS

8470XSC100P30-13

EAN 4031582381603

Pasūtījuma numurs 00062784
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

