

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218

Numer zamówienia 00800106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ○ ○ ○ ○ ○

Hałas ruchowy ○ ○ ○ ○ ○

Odejście ○ ○ ○ ○ ○

Odporność na korozję ○ ○ ○ ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu Footmaster

Typ Kółko obrotowe

Nośność przy 3 km/h 310 kg

Zakres temperatur (minimalny) -10 °C

Zakres temperatur (maksymalny) 90 °C

Wysokość całkowita 150 mm

Szerokość całkowita 128 mm

Waga całkowita 8,45 kg

KOŁO

Łożysko Nieobrobione Piasta

Średnica 100 mm

Szerokość Bieżnia 30 mm

Szerokość korpusu 30 mm

OBUDOWA

Wysięg 32 mm

Promień działania koła 90 mm

Zasięg działania koła 180 mm

Średnica kopuły 112 mm

MOCOWANIE

Długość płytki 112 mm

Szerokość płytki 112 mm

Długość otworu w płytce (maksymalna) 92 mm

Szerokość otworu w płytce (maksymalna) 92 mm

Średnica otworu płytki 9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218

Numer zamówienia 00800106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

