


# LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-10 LH 7001/K3000/7015

EAN 4031582373042



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ● |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ |

## 核心属性

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 产品名称      | Linea low height |
| 外壳类型      | 带轮刹的旋转脚轮         |
| 标准        | EN12530 - 设备脚轮   |
| 3 km/h的载重 | 90 kg            |
| 导电        | 否                |
| 不锈        | 否                |
| 静态载重      | 180 kg           |
| 温度范围（最低）  | -20 °C           |
| 最高温度范围    | 60 °C            |
| 总高        | 78 mm            |
| 总宽度       | 58 mm            |
| 总重量       | 0.24 kg          |

## 支架

|      |              |
|------|--------------|
| 外壳材料 | 聚酰胺          |
| 支架形状 | 双轮子支架        |
| 旋转轴承 | 精密滚珠轴承       |
| 颜色   | 银灰色（RAL7001） |
| 偏移量  | 23 mm        |
| 旋转半径 | 78 mm        |
| 转向干涉 | 156 mm       |
| 圆顶直径 | 30 mm        |

## 轮子

|         |              |
|---------|--------------|
| 轮体材料    | 聚酰胺          |
| 胎面材料    | 聚氨酯，注塑       |
| 轴承      | 精密滚珠轴承       |
| 胎面颜色    | 石板灰（RAL7015） |
| 轮子颜色    | 石板灰（RAL7015） |
| 侧盖      | 带螺纹防护装置      |
| 直径      | 75 mm        |
| 胎面宽度    | 15 mm        |
| 轴孔直径    | 0 mm         |
| 中心长度    | 0 mm         |
| 轮体宽度    | 15 mm        |
| 胎面硬度（A） | 92 岸 A       |

## 固定件

|       |       |
|-------|-------|
| 固定件类型 | 螺栓孔   |
| 螺栓孔直径 | 10 mm |



德国设计  
师俱乐部  
(DDC)



Interzum  
奖



iF 设计奖

# LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-10 LH 7001/K3000/7015

EAN 4031582373042

订单号 00770591

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



德国设计  
师俱乐部  
(DDC)



Interzum  
奖



product  
design  
award

iF 设计奖