INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

AGILA

2478PJP100P50

EAN 4031582030365



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Agila
Type	Roulette fixe
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	135 mm
Largeur totale	60 mm
Poids	0,53 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Galbée
Couleur de la chape	Zingué bleu
Diamètre du dôme	60 mm

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Gris argenté (RAL7001)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	32 mm
Largeur du corps de roue	32 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	77 mm
Largeur de la platine	67 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	46,5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	51,5 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	56 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	61,5 mm
Diamètre des trous de la platine	8,5 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2478PJP100P50


EAN 4031582030365

Numéro de commande 00006536

Dessins du produit







© Copyright 2026 TENTE International GmbH