

## LINEA LIGHT

5920UAI065L51-10

EAN 4031582403909



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Rullļa veikspēja   | ● ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Linea light                      |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis       |
| Standarta                            | EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni |
| Krāvēsība pie 3 km/h                 | 60 kg                            |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                               |
| Statiskā krāvēsība                   | 120 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 68 mm                            |
| Kopējais platums                     | 46 mm                            |
| Kopējais svars                       | 0,1 kg                           |

## KRONŠTEINIS

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Mājoķļa materiāls   | Poliamīds                 |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteins |
| Grozāmais gultnis   | Grozāms stienis           |
| Pagrieziena rādiuss | 56 mm                     |
| Grozāms savienojums | 112 mm                    |
| Kupola diametrs     | 23 mm                     |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds                        |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, injicēts            |
| Gūtnis                 | Cuscinetto piano con distanziale |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga               |
| Diametrs               | 65 mm                            |
| Protektora platums     | 13,9 mm                          |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A                      |

## UZSTĀDĪŠANA

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Uzstādīšanas veids       | Aklā atvere B10 uzstādīšanai |
| Skrūves atveres diametrs | 10 mm                        |

Vācijas  
dizaineru  
klubsInterzum  
balvaproduct  
design  
award«IF  
Design»  
balva

# LINEA LIGHT

5920UAI065L51-10

EAN 4031582403909



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Vācijas  
dizaineru  
klubs



Interzum  
balva



product  
design  
award

«IF  
Design»  
balva