

# NOVATECH

ETP095X40-Ø20 HL45

EAN 4031582330403



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

Matériau du corps	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	95 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	45 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Type de roulement	6204ZV

## PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	400 kg
Statique Capacité de charge	800 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	1,585 kg

# NOVATECH

ETP095X40-Ø20 HL45

EAN 4031582330403



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

