

OMIKRON TWIN

9950FTP250P68

EAN 4031582316810

Objednací číslo 00801114

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Omikron twin
Typ	Otočné Kolečko
Norma	podobná EN12532 - Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	5000 kg
Nosnost 6 km/h	3600 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	7500 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	365 mm
Stavební výška	272 mm
Celková hmotnost	54,46 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Uchytení dvou Kolo
Otočné ložisko	Kulové otočné jehlové ložisko
Barva vidlice	Průhledný Povlak
Vyosení	70 mm
Poloměr otáčení	250,5 mm
Průměr otáčení	421 mm
Lubrication nipple	1

KOLO

Materiál středu	Litina
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Šířka středu kola	80 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	270 mm
Šířka plotny	250 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	210 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	230 mm
Průměr otvoru plotny	17 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP250P68

EAN 4031582316810

Objednáací číslo 00801114
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

9950...250P68

