



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	120 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Ja
Statisch Draagvermogen	240 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	118 mm
Totale breedte	82 mm
Totaal gewicht	0,62 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	32 mm
Zwenk radius	90 mm
Uitzwenking	180 mm
Diameter koepel	52 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisie kogellager, roestvrij
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	13 mm

LINEA

5940UAC100P30-13 RAL9002

EAN 4031582352443

Bestelnummer 00771807EK

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

