

# PURETECH AIR

DPP400x100-Ø20 HL74 2PR

EAN 4031582317817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Tread hardness              | morbido                          |
| Materiale del corpo         | Lamiera d'acciaio                |
| Materiale del battistrada   | Pneumatico, profilo lineare      |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Parafili                    | Con parafili                     |
| Diametro                    | 400 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 100 mm                           |
| Asse diametro del foro      | 20 mm                            |
| Lunghezza mozzo             | 74 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 55 Shore A                       |

## PRESTAZIONI

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Nome del prodotto         | Puretech air |
| Tipo                      | Ruota        |
| Portata a 3 km/h          | 200 kg       |
| Elettricamente conduttivo | No           |
| Inossidabile              | No           |
| Portata statica           | 400 kg       |
| Peso complessivo          | 2,46 kg      |

# PURETECH AIR

DPP400x100-Ø20 HL74 2PR

EAN 4031582317817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Disegni del prodotto

