

LUMINA

A520POI050B10-11X20/10DOM38 9011

EAN 4031582317275

Numéro de commande 00071168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit Lumina

Type Roulette pivotante

Capacité de charge à 3 km/h 40 kg

Statique Capacité de charge 80 kg

Plage de température (minimale) -20 °C

Plage de température (maximale) 60 °C

Hauteur 61 mm

Largeur totale 55 mm

Poids global 0,093 kg

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Axe	Rivelé
Couleur Bandage	Noir graphite (RAL9011)
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	50 mm
Largeur du Bandage	8 mm
Diamètre du trou de l'Axe	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps	8 mm
Dureté du Bandage (D)	65 Shore D

CHAPE

Matériau	Polypropylène
Forme Chape	Double Chape Roue, fermée, avec dôme
Pivot	Tige pivotante
Couleur	Noir graphite (RAL9011)
Déport	20 mm
Rayon d'encombrement	52 mm
Diamètre d'encombrement	104 mm
Diamètre du dôme	38 mm

RACCORD

Type de raccord	Tige avec anneau de préhension, avec col
Tige Diamètre Tige	11 mm
Tige Longueur Tige	20 mm

LUMINA

A520POI050B10-11X20/10DOM38 9011

EAN 4031582317275

Numéro de commande 00071168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

