

GALEA

5070PIP100R05-22X40

EAN 4031582354546



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Galea
Тип корпус	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	60 kg
Статичен Товароносимост	120 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	139 mm
Общо тегло	0,605 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Плътна гума без маркировка
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	32 mm
Твърдост на Резба (A)	75 Бръснач A

ВИЛКА

Материал	Полиамид
Форма Вилица	Затворен
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Изместване	40 mm
Радиус на завъртане	90 mm
Интерференция при завъртане	180 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт	22 mm
Дължина на Болт	40 mm

GALEA

5070PIP100R05-22X40

EAN 4031582354546



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

