

## NOVATECH

ETP095X40-Ø20 HL45

EAN 4031582330403



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Naziv proizvoda                | Novatech |
| Tip kućišta                    | Tocak    |
| Nosivost na 3 km/h             | 400 kg   |
| Statički Nosivost              | 800 kg   |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C   |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C    |
| Ukupna težina                  | 1,585 kg |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | Čelik, gvožđe            |
| materijal omotaca          | Poliuretana, liveno      |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| štitnici omotaca           | Sa threadguard           |
| Prečnik                    | 95 mm                    |
| Širina omotac              | 40 mm                    |
| dimenzija rupa osovina     | 20 mm                    |
| dužina glavcine            | 45 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                 |
| Tip ležaja                 | 6204ZV                   |

## TEHNIČKI CRTEŽI

