

ALPHA

3477PIO125P30-13

EAN 4031582305258



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Zwenkwiel met dubbele rem
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	100 kg
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	155 mm
Totale breedte	75 mm
Totaal gewicht	1,191 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lager	Glijlager
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur loopvlak	Zilvergrijs (RAL7001)
Kleur Wiel	Grafietszwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	37 mm
Breedte wielkern	37 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	80 Shore A

VORK

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	40 mm
Zwenk radius	123 mm
Uitzwenking	246 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	13 mm

ALPHA

3477PIO125P30-13

EAN 4031582305258



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

