

AGILA

2477XSP150R47-32-35

EAN 4031582344912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Nom del producte | Agila |
| Tipus | Rueda giratoria con Freno total |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg |
| Conducció elèctrica | ✓ |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg |
| Temperatura (mínim) | -10 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 40 °C |
| Alçada total | 188 mm |

RODA

| | |
|-------------------------------------|---|
| Material corporal | Poliàmida, conducció elèctrica |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretà, Injectat, conductor elèctric |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió |
| Protectors de fil | Amb la guardaespatlles |
| Diametralització | 150 mm |
| Banda de rodadura ample | 32 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 40 Shore D |

SUPORT

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma | Ample |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Desplaçament | 36 mm |
| Scio de giro | 131 mm |
| Sterferencia de giro | 262 mm |

FITACIÓ

| | |
|----------------------------|--|
| Tipus de Fitting | Expansió sintètica, plaça |
| Fixació expansiva(Minimum) | 32 mm |
| Fixació expansiva(màxim) | 35 mm |
| Col·lecció | Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar. |

AGILA

2477XSP150R47-32-35

EAN 4031582344912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

