

ELASTECH

UFP100X34-Ø8

EAN 4031582338690

Número de encomenda 00031810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
	macio
Material do piso da roda	Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	34 mm
Diâmetro do furo do eixo	8,3 mm
Comprimento do cubo	45 mm
Dureza do Piso (A)	63 Shore A

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●●●

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Elastech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	160 kg
Capacidade de carga estática	320 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,294 kg

ELASTECH

UFP100X34-Ø8

EAN 4031582338690

Número de encomenda 00031810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

