

STYLEA

5925UJI075L51-11 DM20X43ALU

EAN 4031582336009
Número de comanda 00078589



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Stylea
Tipus de carcassa	Rueda giratoria con Freno de rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	50 kg
Tracidad de carga estàtica	100 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	89 mm
Àmplia general	54 mm
Pes total	0,16 kg

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	8 mm
Corporació ample	8 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPORT

Material	Poliamida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Desplaçament	38 mm
Scio de giro	87 mm
Sterferencia de giro	174 mm
Dome Dictel	20 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat	11 mm

STYLEA

5925UJI075L51-11 DM20X43ALU

EAN 4031582336009

Número de comanda 00078589



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

