

LUMINA

A520PJ050B10-11x20/10DOM38 9011/7042

EAN 4031582317145



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Type	Zwenkwiel
Draagvermogen bij 3 km/u	40 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	61 mm
Totale breedte	54 mm
Totaal gewicht	0,1 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polypropyleen
Vork Vorm	Dubbele wielbehuizing, gesloten, met koepel
Zwenklager	Stift, zwenkend
Kleur	Grafietzwart (RAL9011)
Offset	20 mm
Zwenk radius	52 mm
Uitzwenking	104 mm
Diameter koepel	38 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Kleur loopvlak	Verkeersgrijs A (RAL7042)
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	8 mm
Asgatdiameter	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	8 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stift met gripriing, met kraag
Diameter Stift	11 mm
Lengte Stift	20 mm

LUMINA

A520PJ1050B10-11x20/10DOM38 9011/7042

EAN 4031582317145

Bestelnummer 00071146
Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

