

DURATECH

TOP 082X66-Ø20 HL66

EAN 4031582331042

Номер замовлення 00827823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ● ● ● ● ●

Шум руху ● ● ○ ○ ○

Атриція ● ● ● ● ●

Стійкість до корозії ● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	650 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	520 kg
Статичний Вантажопідйомність	1300 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	0,462 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , важкий
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Природний білий
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	82 mm
Протектор	66 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	66 mm
Ширина тіла	66 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D
Тип підшипника	6204

DURATECH

TOP 082X66-Ø20 HL66

EAN 4031582331042

Номер замовлення 00827823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

