제품 정보

LUMINA

AA23PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042

EAN 4031582317527



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●○○
움직임 소음	●●●○○
내마모성	●●●○○
부식방지	●●●○○

핵심 속성

제품명	Lumina
하우징 유형	Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	40 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	80 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	54 mm
전체 너비	55 mm
전체 체중	0.1 kg

하우징

주택 자재	폴리프로필렌
Fork 외형	트윈 휠 하우징 , 닫힘
스위블 베어링	스템 , 회전
색상	그래파이트 블랙(RAL9011)
오프셋	20 mm
회전 반경	52 mm
회전 간섭	104 mm
돔 직경	0 mm

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	리벳
트레드 색상	트래픽 회색 A(RAL7042)
휠 색상	그래파이트 블랙(RAL9011)
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	50 mm
트레드 폭	8 mm
차축 홀 직경	0 mm
허브 길이	0 mm
차체 너비	8 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

피팅

피팅 유형	그립 링이 달린 스템, 칼라
볼트 홀 직경	1 mm
스템 직경	11 mm
스템 길이	20 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

제품 정보

LUMINA

AA23PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042

EAN 4031582317527

주문 번호 00071611

제품 도면

