

LINEA LIGHT

5925PJI040P41-38x38/10 LOW SET

EAN 4031582440560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Linea light
하우징 유형	휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	40 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	80 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	43.5 mm
전체 너비	52 mm
전체 체중	0.05 kg

하우징

주택 자재	폴리아미드
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	스템, 회전
오프셋	12 mm
회전 반경	45 mm
회전 간섭	90 mm

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	40 mm
트레드 폭	12 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

피팅

피팅 유형	정사각형 플레이트
플레이트 길이	38 mm
플레이트 너비	38 mm
플레이트 홀 길이(최대)	27 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	27 mm
플레이트 구멍 직경	5 mm



도이처 디자이너 클럽



Interzum 어워드



product design award

IF 디자인 어워드