

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-S-NYN

EAN 4031582413212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	○ ○ ○ ○ ○
Zgomot de mișcare	○ ○ ○ ○ ○
Atriție	○ ○ ○ ○ ○
Rezistență la coroziune	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Footmaster
Tip	Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h	280 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	280 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	90 °C
Înălțime totală	82 mm
Lățime totală	70 mm
Greutate totală	0,7 kg

FURCA

Culoare	Alb
Offset	36 mm
Raza de pivotare	61 mm
Interferență pivotantă	122 mm
Diametru cupolă	70 mm

ROATĂ

Lagăr	Rulment cu role, umezit
Roată	Negru
Diametru	50 mm
Benză de rulare	25 mm
Lățimea corpului	25 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-S-NYN

EAN 4031582413212

Numărul de comandă 00062140

Desene ale produsului



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

