




Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Novatech

Тип корпус Колело

Товароносимост при 3 км/ч 750 kg

Статичен Товароносимост 1500 kg

Температурен диапазон
(минимален) -20 °C

Температурен диапазон
(максимален) 60 °C

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Неопределено
Материал на реазбата	Полипропилен, мек
Диаметър	82 mm
Ширина на Резба	96 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Диаметър на Сачмен лагер	52 mm
Ширина на Сачмен лагер	14 mm

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

