

## LEVINA

5371PIP125P51

EAN 4031582362923



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●●●

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●●●

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Levina
Тип	Завъртане на Колело с Заклучване по пососка
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	165 mm

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
	мек
Материал на реазбата	Плътна гума без маркировка
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	32 mm
Твърдост на Резба (A)	75 Бръснач А

## ВИЛКА

Материал	Полиамид
Форма Вилица	Тънък
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Изместване	38 mm
Радиус на завъртане	100,5 mm
Интерференция при завъртане	201 mm

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	95 mm
Ширина на плаката	70 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	50 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm



Универсална  
награда за  
Дизайн



Deutscher  
Дизайн  
Club

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

