

MAXTECH

PAL6X2-Ø1/2

EAN 4031582387582



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech
Type de boîtier	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	408 kg
Capacité de charge statique	816 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à rouleaux avec entretoise
Diamètre	152,5 mm
Largeur du bandage	50,8 mm
Diamètre de l'alésage	12,7 mm
Longueur de moyeu	63,5 mm

MAXTECH

PAL6X2-Ø1/2

EAN 4031582387582



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

