

# MAXTECH

PAL6X2-Ø1/2

EAN 4031582387582



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit Maxtech

Type Roue

Capacité de charge à 3 km/h 408 kg

Capacité de charge statique 816 kg

## ROUE

Corps de roue Polypropylène

Bandage Polyuréthane, injecté

Roulement Roulement à rouleaux avec entretoise

Diamètre 152,5 mm

Largeur du bandage 50,8 mm

Diamètre de l'alésage 12,7 mm

Longueur de moyeu 63,5 mm

# MAXTECH

PAL6X2-Ø1/2

EAN 4031582387582



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

