

MAXTECH

UAP160X40-Ø20 HL60 BURDEOS

EAN 4031582442588



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Dureté du bandage (D)	60 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	350 kg
Capacité de charge à 6 km/h	300 kg
Capacité de charge statique	700 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,775 kg

MAXTECH

UAP160X40-Ø20 HL60 BURDEOS

EAN 4031582442588



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

