

# BASETECH

POO080x34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ● ●
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Basetech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	125 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	250 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,06 kg

## RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	80 mm
Largura do Piso	34 mm
Diâmetro do furo do eixo	12,1 mm
Comprimento do cubo	44,4 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

# BASETECH

POO080x34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732

Número de encomenda 00002759  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

