INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# MONO

## 5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

EAN 4031582317114



Imaginea poate fi diferită de produsul original

### PERFORMANȚĂ

| | |
|---|---|
| Performanța rolei | ●●●○○ |
| Zgomot de mișcare | ●●●○○ |
| Atriție | ●●●○○ |
| Rezistență la coroziune | ●●●●○ |

### ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|---|---|
| Nume produs | Mono |
| Tip | Rola pivotantă |
| Standard | EN12528 - Role pentru mobilier |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 70 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 140 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 104 mm |
| Lățime totală | 0 mm |
| Greutate totală | 0,14 kg |

### FURCA

| | |
|---|---|
| Materialul de construcție | Poliamidă |
| FormăFurcă | Închis |
| Rulment pivotant | Tijă , pivotantă |
| Culoare | Aluminiu alb (RAL9006) |
| Offset | 34 mm |
| Raza de pivotare | 74 mm |
| Interferență pivotantă | 148 mm |
| Diametru cupolă | 0 mm |

### ROATĂ

| | |
|---|---|
| Material pentru corp | Polipropilenă |
| Material al benzii de rulare | Cauciuc termoplastic |
| Lagăr | Rulment simplu |
| Benză de rulare | 24 mm |
| Roată | Negru grafit (RAL9011) |
| Protecție pentru filet | Cu protecție pentru filet |
| Diametru | 80 mm |
| Diametrul găurii Axă | 0 mm |
| Lungime butuc | 0 mm |
| Lățimea corpului | 24 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 90 Pe malul A |

### RACORD

| | |
|---|---|
| Tip ajustare | Gaură oarbă pentru racordul B10 |
| Diametrul găurii Șurub | 10 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# MONO

5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

EAN 4031582317114

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Desene ale produsului



© Copyright 2026 TENTE International GmbH