

LUMINA

6A20POI050B10-11x20

EAN 4031582311310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ● ● ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Lumina
하우징 유형	회전 캐스터
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	59 mm
전체 너비	55 mm
전체 체중	0.13 kg

하우징

주택 자재	아연-다이-캐스팅 / 알루미늄
Fork 외형	트윈 휠 하우징, 닫힘
스위블 베어링	스텝, 회전
회전 반경	51 mm
회전 간섭	102 mm

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	리벳
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	50 mm
트레드 폭	8 mm
트레드의 경도(D)	65 Shore D

피팅

피팅 유형	그립 링이 달린 스텝, 칼라
스텝 직경	11 mm

제품 정보

LUMINA

6A20POI050B10-11x20

EAN 4031582311310

주문 번호 00073573
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

