

NOVATECH

ITP150X50-Ø25-SH80A CONVEX

EAN 4031582329537



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

| | |
|----------|---------|
| 轮体材料 | 铝 |
| 胎面材料 | 聚氨酯，铸造的 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 侧盖 | 无螺纹护罩 |
| 直径 | 150 mm |
| 胎面宽度 | 50 mm |
| 轴孔直径 | 25 mm |
| 中心长度 | 60 mm |
| 胎面硬度 (A) | 80 岸 A |

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗 | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

核心属性

| | |
|------------|----------------|
| 产品名称 | Novatech |
| 外壳类型 | 轮子 |
| 标准 | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 500 kg |
| 6 公里/小时的载重 | 400 kg |
| 静态载重 | 1000 kg |
| 温度范围 (最低) | -10 ° C |
| 温度范围 (最大) | 60 ° C |

技术图纸

