ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

LINEA CLINIC

5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

EAN 4031582360158



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●●●
Шум руху	●●●●○
Атритація	●●●●○
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Linea clinic
Тип	Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо
Стандартний	EN12531 - Ліжко-ліжка
ОбВантажопідйомність 3 км/год	150 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год	150 kg
Електропровідність	Так
Нержавіюча сталь	Так
Статичний Вантажопідйомність	450 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	175 mm
Загальна ширина	71 mm
Загальна вага	1,21 kg
Сертифікація	Протестовано та відстежується TÜV Süd

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліамід
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Прецизійний кульковий підшипник
Колір	Сіро-білий (RAL9002)
Офсет (Зсув)	47,5 mm
Радіус повороту	127 mm
Поворотне з’єднання	254 mm
Діаметр ковпачка	45,5 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний електричний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо	Сіро-білий (RAL9002)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	150 mm
Протектор	15 mm
Ширина тіла	15 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт	32 mm
Довжина Болт	50 mm
Положення різьби Болт	7 mm
Кількість монтажних отворів Болт	4
Підказка	Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.

Deutscher Konstruktor Club

IF Дизайн Award

Нагорода Interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA CLINIC


5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

EAN 4031582360158

Номер замовлення 00037768

Креслення продукту





Deutscher Конструктор Club

IF Дизайн Award

Нагорода Interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH