

KAPPA LOAD

9658FTP250P64

EAN 4031582316315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Kappa load
Korpusa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni
Kravnēsība pie 4 km/h	2160 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	1800 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnēsība	4320 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	305 mm
Kopējais svars	16,68 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plašs, pastiprināts
Lubrication nipple	1

RITENIS

Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	250 mm
Protektora platums	80 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	175 mm
Plāksnes platums	140 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	140 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	15 mm

KAPPA LOAD

9658FTP250P64

EAN 4031582316315

Pasūtījuma numurs 00802704
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

