

## AGILA

2478PJO150P50

EAN 4031582302394

Pasūtījuma numurs 00029492



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Agila                            |
| Korpusa tips                         | Fiksēts atbalsta ritenis         |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 100 kg                           |
| Statiskā kravnesība                  | 200 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 185 mm                           |
| Kopējais platums                     | 60 mm                            |
| Kopējais svars                       | 0,69 kg                          |

## RITENIS

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns            |
| Protektora materiāls   | Termoplastiskas gumija   |
| Gūltnis                | Cuscinetto piano         |
| Ritenis krāsa          | Sudraba pelēka (RAL7001) |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga       |
| Diametrs               | 150 mm                   |
| Protektora platums     | 32 mm                    |
| Korpusa platums        | 32 mm                    |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A              |

## KRONŠTEINIS

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Materiāls       | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma    | Plašs                  |
| Krāsa           | Pasivēts ar zilu       |
| Kupola diametrs | 60 mm                  |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 77 mm              |
| Plāksnes platums                       | 67 mm              |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 46,5 mm            |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 51,5 mm            |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 56 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 61,5 mm            |
| Plāksnes atveres diametrs              | 8,5 mm             |

# AGILA

2478PJO150P50

EAN 4031582302394

Pasūtījuma numurs 00029492



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

