

# LEVINA

5371PJP100P51 7001/6032

EAN 4031582358704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Levina                           |
| Tip                            | Okreni Tocak sa usmerena kocnica |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja        |
| Nosivost na 3 km/h             | 100 kg                           |
| Električni provod              | no                               |
| nerdjajuci                     | no                               |
| Statički Nosivost              | 200 kg                           |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                           |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C                            |
| Sveukupna visina               | 141 mm                           |
| Ukupna širina                  | 59 mm                            |
| Ukupna težina                  | 0.53 kg                          |

## KUCISTE

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Materijal kućišta | poliamid               |
| oblik viljuska    | Slim                   |
| okretni lezaj     | Dve lopte              |
| Boja              | Srebrna siva (RAL7001) |
| ofset             | 36 mm                  |
| okretni radijus   | 98 mm                  |
| Otpor okretanju   | 196 mm                 |
| Prečnik kupole    | 59 mm                  |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | polipropilen             |
| materijal omotaca          | Termoplastična guma      |
| Nošenje                    | precizini kuglični lezaj |
| Boja Tocak                 | Srebrna siva (RAL7001)   |
| štيتnici omotaca           | Sa threadguard           |
| Prečnik                    | 100 mm                   |
| Širina omotac              | 32 mm                    |
| Širina tela                | 32 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A                |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 95 mm             |
| Širina ploče                     | 70 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 50 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 75 mm             |
| Prečnik otvora ploče             | 11 mm             |



Univerzalna  
nagrada  
Dizajn



Deutscher  
dizajner  
Club

# LEVINA





5371PJP100P51 7001/6032

EAN 4031582358704

Broj porudžbine 00061720  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Univerzalna  
nagrada  
Dizajn



Deutscher  
dizajner  
Club