

ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Номер на поръчката 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●●○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Elastech
Тип корпус	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	160 kg
Статичен Товароносимост	320 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	0,387 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Неопределено
Материал на резбата	Полипропилен, мек
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	40 mm
Твърдост на Резба (A)	63 Бръснач А

ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Номер на поръчката 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

WB. XLR125x40-Ø20NL44 antistatic

